


# E11010



## Prolongador

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 24 AC/DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 46,5

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

### Accesorios

Componentes incluidos tornillo  
campo de rotulación

### Notas


Cantidad por pack 1 unid.

## Prolongador

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos; irradiado; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

