

E11017




Caja repartidora

ZDO4H059MSS0005H11

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC016

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados

Libre de siliconas sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Clase de protección II

Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4

Corriente máxima total [A] 12

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -15...80

E11017



Caja repartidora

ZDO4H059MSS0005H11

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4
Tipo de conector	M12

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm




E11017



Caja repartidora

ZDO4H059MSS0005H11

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo