


## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040ZDS0005E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC/DC
-----------------------------	-------------

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68

## Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	zinc conformado a presión

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

## Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

## Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión



# E11045



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040ZDS0005E04

### Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco