


# E11054



## Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

### Accesorios

Componentes incluidos	tornillo campo de rotulación
-----------------------	---------------------------------

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11054




## Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm)

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo C estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

