




Prolongador

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de halógenos	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Material de la tuerca	latón, niquelado	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	



Prolongador

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexión



Colores de los hilos :
 BK = negro
 BN = marrón
 BU = azul
 WH = blanco

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

