


E11069



Cable en Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

10...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]

17 x 20,2 x 46,7

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca

latón, niquelado

Número de puntos de conexión en el repartidor central

2

Indicaciones / elementos de mando

Indicación

Estado de conmutación

1 x LED, rojo

Disponibilidad

1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E11069



Cable en Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Conexión eléctrica


Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

