E11095

Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030VAS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11495

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67; (si atornillado)
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	10 x 10 x 31
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		inox (1.4305 / 303)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11095

Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030VAS0005E03

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul