



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0002E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E11104



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0002E04

Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco