


E11143



Cable de conexión con conector macho

ASTGH050MSS0010H05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones

[mm]

15 x 15 x 42

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca

latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E11143



Cable de conexión con conector macho


ASTGH050MSS0010H05

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
WH =	blanco
YE =	amarillo