




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0025H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Dimensiones [mm]	27 x 15 x 39
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E11177



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0025H04

Conexión eléctrica


Cable: 25 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco