


Cable de conexión con conector hembra

ADOGG040--S0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 65

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	8 x 8 x 31
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------


Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU




E11189



Cable de conexión con conector hembra

ADOGG040--S0005A03

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco