




Caja repartidora

ZD08F039MSS0010H10

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	6

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

E11215



Caja repartidora

ZDO8F039MSS0010H10

Datos mecánicos		
Peso	[g]	1172
Dimensiones	[mm]	21 x 26 x 145
Materiales		PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo		PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M8
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)	

Conexión eléctrica - punto de conexión	
--	--

Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado






Caja repartidora

ZDO8F039MSS0010H10

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo