

E11229




Prolongador

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11230

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.





Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de halógenos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Prolongador

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

**Conexión eléctrica**Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²**Conexión****Conexión eléctrica - conector hembra**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

