


E11252



Conector hembra a cablear

SDOAH040VASFKPG



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	28,2
Dimensiones	[mm]	39 x 19 x 31
Materiales		PBT
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11252



Conector hembra a cablear

SDOAH040VASFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado



Conexión

