


# E11260



## Prolongador

VDOGH040MSS0002H04STGF040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación         |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica especial     | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
| Libre de siliconas          | sí                                                        |
| Datos eléctricos            |                                                           |
| Tensión de alimentación [V] | < 60 AC / < 75 DC                                         |
| Clase de protección         | III                                                       |
| Corriente máxima total [A]  | 3                                                         |
| Condiciones ambientales     |                                                           |
| Temperatura ambiente [°C]   | -25...85                                                  |
| Grado de protección         | IP 68                                                     |
| Datos mecánicos             |                                                           |
| Materiales                  | PUR                                                       |
| Material del cuerpo         | PUR                                                       |
| Material de la tuerca       | latón, niquelado                                          |
| Notas                       |                                                           |
| Cantidad por pack           | 1 unid.                                                   |



## Prolongador

VDOGH040MSS0002H04STGF040MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

