




Prolongador

VDOAF030MSS00,3H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.




Prolongador

VDOAF030MSS00,3H03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

