E11386

Prolongador

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC225
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación			
Característica especial		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas		sí	
Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC	
Clase de protección		III	
Corriente máxima total	[A]	3	
Salidas			
Alimentación		PNP	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85	
Grado de protección		IP 68	
Datos mecánicos			
Materiales		PUR	
Material del cuerpo		PUR	
Material de la tuerca		latón, niquelado	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
		Disponibilidad	1 x LED, verde

E11386

Prolongador

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

Notas

Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Buchse



E11386

Prolongador

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm