


# E11390



## Prolongador

VDOAF032MSS0005H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| Campo de aplicación               |                                                           |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Característica especial           | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |                   |
| Libre de siliconas                | sí                                                        |                   |
| Datos eléctricos                  |                                                           |                   |
| Tensión de alimentación           | [V]                                                       | 10...30 DC        |
| Clase de protección               |                                                           | III               |
| Corriente máxima total            | [A]                                                       | 3                 |
| Salidas                           |                                                           |                   |
| Alimentación                      |                                                           | PNP               |
| Condiciones ambientales           |                                                           |                   |
| Temperatura ambiente              | [°C]                                                      | -25...85          |
| Grado de protección               |                                                           | IP 68             |
| Datos mecánicos                   |                                                           |                   |
| Materiales                        |                                                           | PUR               |
| Material del cuerpo               |                                                           | PUR               |
| Material de la tuerca             |                                                           | latón, niquelado  |
| Indicaciones / elementos de mando |                                                           |                   |
| Indicación                        | Estado de conmutación                                     | 1 x LED, amarillo |
|                                   | Disponibilidad                                            | 1 x LED, verde    |
| Notas                             |                                                           |                   |
| Cantidad por pack                 | 1 unid.                                                   |                   |

## Prolongador

VDOAF032MSS0005H03STGH030MSS

## Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



## Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


## Conexión



## Conexión eléctrica - Buchse



## Conexión



# E11390



## Prolongador

VDOAF032MSS0005H03STGH030MSS

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm