


# E12432



## Prolongador

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



### Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado de protección IP 68

### Datos mecánicos

Peso [g] 51

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



# E12432




## Prolongador

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

