


# E12459



## Prolongador

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados; Cable apantallado

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g] 110,1

Material del cuerpo latón, niquelado / TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E12459




## Prolongador

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado



### Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, negro, Ø 4,8 mm, apantallado; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado

