




Repartidor en Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	12
Corriente máxima total	[A]	12; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	24,6
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		zinc conformado a presión
Tipo de conector		M12
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Repartidor en Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Conexión eléctrica

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M12; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado