




Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



Campo de aplicación

Característica especial	Cable apantallado
Versión	cable Ethernet, codificación D
Aplicación	Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67; IP 20; (Conectores M12 / conectores RJ45)	

Datos mecánicos

Peso	[g]	1364,5
Materiales	TPU / PA	
Material del cuerpo	PA / TPU	
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado	

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho M12

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PA; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



E12493



Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, apantallado; 2 x 2 x 0,38 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: TPU

