




Conector hembra a cablear

SDOGD040ZDSFKP



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Versión		cable de alimentación, codificación T
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 DC
Corriente máxima total	[A]	12; (en caso de utilización de hilos de 1,5 mm²)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	29
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		zinc conformado a presión
Material de la junta		NBR
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Conector hembra a cablear


SDOGD040ZDSFKP

Conexión eléctrica

bornes roscados: 0,75...1,5 mm²; funda del cable: Ø 8...10 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: T; cuerpo: PA; bloqueo: zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: NBR; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,4 Nm



Conexión

