


E12509



Prolongador con conector para válvulas

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN



Campo de aplicación

| | |
|------------|-------|
| Aplicación | NAMUR |
|------------|-------|

Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tensión de alimentación [V] | < 15 DC |
|-----------------------------|---------|

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Grado de protección | IP 67 |

Datos mecánicos

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Peso [g] | 62,9 |
| Materiales | TPU; PUR |
| Material del cuerpo | TPU / PUR |
| Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |

Accesorios

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Componentes incluidos | tornillo campo de rotulación |
|-----------------------|---------------------------------|

Notas

| | |
|-------------------|---|
| Notas | en caso de utilización en la zona 0, grupo IIB o IIC, el usuario deberá evitar las cargas electrostáticas intensas en los conectores hembras. |
| Cantidad por pack | 1 unid. |

E12509




Prolongador con conector para válvulas

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

