


E12512



Cable de conexión con conector macho

ASTGN040ZDS0010L04



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Versión		cable Ethernet, codificación D
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	686
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12512



Cable de conexión con conector macho

ASTGN040ZDS0010L04

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión



Colores de los hilos :

BU =	azul
OG =	naranja
WH =	blanco
YE =	amarillo