


# E12529



## Repartidor en Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	60 AC/DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	4
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	37,1
Materiales	PUR negro
Material del cuerpo	PUR, Libre de halógenos
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

# E12529



## Repartidor en Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS


### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR, Libre de halógenos; Contactos: dorado



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR, Libre de halógenos; Contactos: dorado



### Conexión

