


E12566



Cable de conexión con conector AMP

ADOGX060--A005E06



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...24 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	576,5
Materiales		PBT
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12566



Cable de conexión con conector AMP


ADOGX060--A005E06

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conexión



BN = Colores de los hilos :
RD = marrón
WH = rojo
 blanco

Conector: 1 x conector AMP, recto; Contactos: niquelado