


E12572



Cable de conexión para balizas de señalización con conectores de 8 polos

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de halógenos
Aplicación	cable para la conexión de una baliza de señalización DV15xx a un maestro IO-Link
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	51
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.



Cable de conexión para balizas de señalización con conectores de 8 polos

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

