


# E12642



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGX050MSS0005H05



| Campo de aplicación     |      |                                       |
|-------------------------|------|---------------------------------------|
| Característica especial |      | Contactos dorados                     |
| Versión                 |      | cable de alimentación, codificación L |
| Datos eléctricos        |      |                                       |
| Tensión de alimentación | [V]  | 63 DC                                 |
| Corriente máxima total  | [A]  | 16                                    |
| Condiciones ambientales |      |                                       |
| Temperatura ambiente    | [°C] | -40...90                              |
| Grado de protección     |      | IP 67                                 |
| Datos mecánicos         |      |                                       |
| Peso                    | [g]  | 1082,5                                |
| Dimensiones             | [mm] | 49 x 15,6 x 15,6                      |
| Materiales              |      | PP                                    |
| Material del cuerpo     |      | TPE                                   |
| Material de la tuerca   |      | latón, niquelado                      |
| Notas                   |      |                                       |
| Cantidad por pack       |      | 1 unid.                               |

# E12642



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGX050MSS0005H05

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



### Conexión

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |