


E12645



Cable de conexión con conector hembra

ADOGX050MSS0050H05



Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
Versión	cable de alimentación, codificación L

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	63 DC
Corriente máxima total	[A]	16

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	10463
Dimensiones	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materiales		PP
Material del cuerpo		TPE
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12645



Cable de conexión con conector hembra

ADOGX050MSS0050H05

Conexión eléctrica

Cable: 50 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY