


Prolongador con conector para válvulas

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	diodo de protección

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	44
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
------------	----------------	----------------

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo
	campo de rotulación



Prolongador con conector para válvulas


STGH050MSS0006B03VDAA041--S

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PUR / PVC, Libre de halógenos; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: latón niquelado

