




Prolongador en Y con conector para válvulas

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Artículo descatalogado



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de halógenos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	350,2
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU


E12068




Prolongador en Y con conector para válvulas

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Material de la tuerca	latón, niquelado	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos	tornillo	
	campo de rotulación	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conexión		



Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E12068



Prolongador en Y con conector para válvulas

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

