


E12226



Cable de conexión Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados; Cable apantallado
Versión		cable Ethernet, codificación D
Aplicación		Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67; IP 42; (Conectores M12 / conectores RJ45)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	167,2
Materiales		PUR / PC
Material del cuerpo		PUR / PC
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12226



Cable de conexión Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

Conexión eléctrica - Conector macho M12


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: D; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, apantallado; 4 x 0,38 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC

