


Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0020G04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados; Cable apantallado
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	1046,6
Dimensiones [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12229



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0020G04

Conexión eléctrica


Cable: 20 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco