E12261

Conector macho a cablear

SSTGH040MSSFKSG



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	44,5
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 62
Materiales		zinc conformado a presión niquelado
Material del cuerpo		zinc conformado a presión, niquelado
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12261

Conector macho a cablear

SSTGH040MSSFKSG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: zinc conformado a presión, niquelado; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallable

Conexión