


## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0010C04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC543

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



## Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado
Libre de siliconas	sí

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

## Datos mecánicos

Peso	[g]	371,4
Dimensiones	[mm]	28 x 15 x 38
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado

## Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

# E12276



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0010C04

### Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



### Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco