




Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



Campo de aplicación		
Característica especial	Cable apantallado	
Versión	cable Ethernet, codificación D	
Aplicación	Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67; IP 42; (Conectores M12 / conectores RJ45)	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	371,3
Materiales	PUR / PC	
Material del cuerpo	PUR / PC	
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

Conexión eléctrica - Conector macho M12

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm






Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, apantallado; 4 x 0,38 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC; cable de conexión apantallado: apantallado

