




Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0010C04



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	386,2
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0010C04

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco