


E12352



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSS0010K05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados; Cable apantallado
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	444,6
Dimensiones [mm]	28 x 15 x 38
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	Acero inoxidable

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12352



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSS0010K05

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 5,3 mm, apantallado; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Acero inoxidable; Contactos: dorado; Par de apriete: 1,0...1,5 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco