

E17322




Leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

PUCK/IIND/BL/53/8

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: E12517 + E12526

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Versión

para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Datos mecánicos

Peso [g]	45,6
Diámetro de la leva [mm]	53
Distancia entre agujeros [mm]	80
Altura del eje del actuador de la válvula [mm]	20
Número de posiciones posibles del target	8
Materiales	Leva de conmutación: PA 6 azul; tornillos: inox (1.4302 / 304L)

Accesorios

Componentes incluidos

tornillo de cabeza hexagonal interior : 1 x M6 x 16, con arandela
tornillos avellanados: 2 x M5
indicadores de dirección: 2, blanco
indicadores de dirección: 2, azul
Tapa: 1, blanco
tapón ciego: 4, azul

Notas

Cantidad por pack

1 unid.