


E18001



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MKS0010X04



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-45...105
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	361,966
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47
Materiales		TPE
Material del cuerpo		TPE
Material de la tuerca		zinc, recubrimiento de epóxido
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E18001



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MKS0010X04

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, TPE-S, negro; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: zinc, recubrimiento de epóxido; Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco