


E18015



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 300 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -10...100

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Peso [g] 362,874

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 47

Materiales PVC

Material del cuerpo PVC

Material de la tuerca inox (1.4571 / 316Ti)

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E18015



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, negro; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco