


# E18031



## Conector hembra a cablear

SDOGH040MSSFKPG



| Campo de aplicación     |      |                   |
|-------------------------|------|-------------------|
| Característica especial |      | Contactos dorados |
| Datos eléctricos        |      |                   |
| Tensión de alimentación | [V]  | < 250 AC/DC       |
| Corriente máxima total  | [A]  | 4; (...40 °C)     |
| Condiciones ambientales |      |                   |
| Temperatura ambiente    | [°C] | -25...90          |
| Grado de protección     |      | IP 67             |
| Datos mecánicos         |      |                   |
| Peso                    | [g]  | 27,216            |
| Dimensiones             | [mm] | 18 x 18 x 46      |
| Materiales              |      | PA                |
| Material del cuerpo     |      | PA                |
| Material de la tuerca   |      | ZnAl / Ni         |
| Notas                   |      |                   |
| Cantidad por pack       |      | 1 unid.           |

# E18031



## Conector hembra a cablear

SDOGH040MSSFKPG

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 8...10 mm

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: ZnAl / Ni; Contactos: dorado



### Conexión

