




Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030VAS0020E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial	Contactos dorados	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
Grado de protección	IP 68	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	5238,988
Materiales	PVC	
Material del cuerpo	PVC	
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E18166



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030VAS0020E03

Conexión eléctrica


Cable: 20 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado



Conexión



BK = Colores de los hilos :
GN = negro
WH = verde
 blanco