


Conector de montaje

RDOG040MSS00.3-04



1 Junta tórica



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...100
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	113,398
Materiales		Carcasa: latón niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Tuerca: latón niquelado

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC, amarillo, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24


Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8; codificación: A


E18177

Conector de montaje

RDOGF040MSS00.3-04



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco