E18181

Prolongador

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	63,503
Materiales		TPE
Material del cuerpo		TPE
Material de la tuerca		inox (1.4571 / 316Ti)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



E18181

Prolongador

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

Conexión eléctrica

Cable: 1,5 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado