



Conector de montaje

RSTGA030ALS00.3-03

No scale drawing available

Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
-------------------------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC/DC
-----------------------------	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Grado de protección	IP 68
---------------------	-------

Datos mecánicos

Peso [g]	22,68
----------	-------

Rosca de montaje	M16 x 1,5
------------------	-----------

Material de la tuerca	aluminio, anodizado
-----------------------	---------------------

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; bloqueo: aluminio, anodizado; Contactos: dorado



E18253



Conector de montaje

RSTGA030ALS00.3-03

Conexión

