

E18344



Prolongador

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS



Campo de aplicación	
Característica especial	Contactos dorados
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 300 AC/DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	235,868
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 40
Materiales	TPE
Material del cuerpo	TPE
Material de la tuerca	inox (1.4571 / 316Ti)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.



Prolongador

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, gris; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado

