




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4/0,22M



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
---	----------

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm]	40
---------------------------------	----

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm]	40
---------------------------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Peso [g]	41,5
Tipo de cabezal de detección	acodado
Diámetro del cabezal de detección [mm]	4
Longitud del cabezal de detección [mm]	10
Longitud total [mm]	220
Radio de curvatura mínimo [mm]	20

E20412



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4/0,22M

Disposición de fibra	①
Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	E20103
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.