



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

4

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

recto

Diámetro del cabezal de
detección

[mm]

2,4

Longitud total

[mm]

800

Materiales

Adaptador: PPE

Material de la fibra

vidrio

Material del cabezal de la
fibra

inox (1.4305 / 303)

Material del revestimiento

PVC

Notas

Cantidad por pack

1 unid.